

Mini Crosser X2

Ver. 2025-12-01

Beställning Offert

Referens	Användare
Telefon / E-mail	Leveransadress
Datum	Beställningsnummer

Minicrosser AB - Bultgatan 16 - 442 40 Kungälv - 0303-24 52 00 - order@minicrosser.se - www.medema.com**Mini Crosser X2 3W**

1500-1593	Elrullstol Minicrosser X2 3W 15 km/h (utan säte)
-----------	--

**Mini Crosser X2 4W**

1500-1594	Elrullstol Minicrosser X2 4W 15 km/h (utan säte)
-----------	--

**Ingår i samtliga konfigurationer**

1523-1124	Batteri 51/56 ah, gel, Exide (skr.terminaler) (t,m,x)
1523-1141	Laddare Victron impulse II / 8a bluetooth (ip65)
1506-1839	Korg Minicrosser M/X t styre
1502-1219	Fyrkantig sittstolpe
1503-1226	Backspegel vänster
1503-1396	Grovmonstrat däck, massivt

Övriga kommentarer**Alternativ fjädring**

1502-1010	Extra stötdämpning MC X (värderas vid högre brukarvikt)
-----------	---

Säte Mini Crosser Ergo2 (Inkl. nackstöd & armstöd)

Barn	Vuxen	HD	Säte med plansits
			
1507-1005 SB 35 cm	1507-1397 SB 40 cm 1507-1405 SB 45 cm 1507-1413 SB 50 cm	1507-1006 SB 60 cm 1507-1007 SB 70 cm	1507-1551 SB 35 cm 1507-1403 SB 40 cm 1507-1411 SB 45 cm 1507-1008 SB 50 cm

(För säte med plansits i övriga storlekar kontakta oss för offert)

Om andra sätesinställningar än std önskas, ange det här:



A. Sittdjup _____ cm
(45cm) (Ergo2 std + HD, 32 - 55 cm)
(Ergo2 barn, 20 - 43 cm)

B. Armstödshöjd _____ cm
(23 cm) (15 cm - 29 cm)

C. Sitthöjd _____ cm
(42 cm) (42 - 52 cm)

Placering av reglage till manuell sitsvridning
Höger: (std) Vänster:


El-funktioner säte (Mini Crosser HD kan endast utrustas med el-funktionen sitslyft)

Elektrisk sitslyft (lyfter 150 mm från lägsta höjd 420 mm)	Elektrisk sitsvridning	Elektrisk sitsglidning	Elektrisk sitsstilt	Elektrisk ryggjustering
				
1507-1341 (Sitslyft kan monteras på alla sittbredder. Max användarvikt 250 kg)	1507-1419 (Upp till 90-140°, höger eller vänster)	1507-1418 (Fram/bak, 15 cm)	1506-1037 (10°, ej i kombination med elektrisk sitsvridning)	1507-1417 (90-140°)

Armstöd (om annat än standard)

Polstrade armstöd Ergo 2 junior Armstöd med läderklädda vadderade dynor	Polstrade armstöd Ergo 2 vuxen Armstöd med läderklädda vadderade dynor	Hemiplegiarmstöd
		
1507-1426 armstödshållare junior hö 1507-1425 armstödshållare junior vä 2406-1509 dyna 70x260 hö 2406-1510 dyna 70x260 vä	1507-1424 armstödshållare vuxen hö 1507-1423 armstödshållare vuxen vä 2406-1511 dyna 70x300 mm hö 2406-1512 dyna 70x300 mm hö 2406-1513 dyna 70x350 mm hö 2406-1514 dyna 70x350 mm vä 2406-1515 dyna 70x400 mm hö 2406-1516 dyna 70x400 mm vä 2406-1517 dyna 100x350 mm hö 2406-1518 dyna 100x350 mm vä	1507-1427 hö 1507-1428 vä

Huvudstöd / bålstöd / lårstöd / benstöd (huvudstöd Ergo2 ingår i standard)

Huvudstöd Stelth Coolcore	Bålstöd Stealth (utsvängbart inkl. fäste, passar ej SB 35 cm)	Lårstöd Stealth (nedfällbart inkl. fäste)	Benstöd
			
2013-1462 Fäste Stealth unilink 2013-1470 Dyna 15 cm 2013-1471 Dyna 25 cm 2013-1472 Dyna 35 cm	1513-1132 fäste 10x15 cm hö 1513-1131 fäste 10x15 cm vä 2013-1516 dyna 7x12 cm 2013-1475 dyna 10x15 cm 2013-1476 dyna 13x18 cm 2013-1407 Led extra	1513-1124 10x20 cm hö inkl. fäste 1513-1123 10x20 cm vä inkl. fäste 2413-1065 Polster 10x10 cm 2412-1013 Polster 10x30 cm	1506-1227 hö/vä 3W 1508-1108 hö/vä 4W

Benstöd / fotplatta

Amputationsbenstöd Vinkelställbart 	Fotplatta förhöjd + 5cm Liten/stor (går att kombinera) 	Fotplatta förhöjd ställbar 3W/4W (höjd och vinkel) 	Fotstöd förlängt / kantlist fotplatta (kan ej kombineras) 
1507-1421	1506-1125 3W liten 1506-1124 3W stor 1506-1127 4W liten 1506-1126 4W stor	1506-1825 Bredd: 29,5 cm Längd: 21,5 cm (Höjddjusterbar 3-16 cm)	1506-1826 fotstöd hö 3W 1506-1827 fotstöd vä 3W 1506-1255 kantlist fotplatta 3 cm

Gasalternativ / reglage (om annat än standard höger fingergas)

Standard gas, höger sida (Kan levereras vänstermonterad istället eller som dubbelgas, på båda sidor) 	Vridgas (Finns för både vänster och höger hand) 	Gasgrepp Junior (Mindre gasgrepp för små händer) Juniorbetjäning (mindre gasgrepp, mindre handtag styre) 	Fotgas wigwag 
1506-1039 Gas vä 1506-1038 Dubbelgas	1506-1026 - vridgas hö 1506-1028 - vridgas vä	1506-1331 junior hö 1506-1333 junior vä 1506-1605 juniorbetjäning hö vä	1506-1040 Fotgas

Vänstermanövrerad scooter Följande reglage flyttas till vänster: - Gas - Nyckelbrytare - Sitsvridning	Föräldrapotentiometer Kan användas då tex en förälder vill kunna justera maxhastigheten permanent. Kursvänkning Kursvänkning kan automatiskt justera ned farten vid svängar.	Fjärrstyrning Fram/back och hastighet  (Praktisk vid körning in/ut ur bil)	Fjärrstopp Stoppar scootern direkt genom ett tryck på fjärrkontrollen. 
1506-2049 reglage vänster	1506-1833 via potentiometer 1506-1247 via nyckelbrytare 1506-1844 - Kursvänkning 3W 1506-2060 - Kursvänkning 4W	1506-1041 Fjärrstyrning	1506-1267 Fjärrstopp


Förvaring (framkorg ingår i standard, max. belastning 8 kg)

Korg bakmonterad (Inkl.fäste) 	Varubox II (Med lås inkl.fäste) Max last 20 kg 	Armstödsväska Ergo2 	Väskkrok (ryggmonterad) 
1506-1242 (Universal, max. last 15 kg)	1506-1854 Bredd: 45 cm Djup: 29 cm Höjd: 20 cm	1507-1430	1507-1177 (Max. last: 10 kg)

Drickhållare 	X-Grip mobilhållare 
1506-1194 (monteras på armstöd)	2406-1225 (monteras på armstöd)


Hållare


Kryckkäpphållare dubbel 	Kryckkäpphållare dubbel 	Syrgashållare, universal 
1506-1817 (Bakmonterad i c-skena)	1506-1818 (Ryggmonterad)	1506-2097 (Justerbar för flaskans diameter)

Hållare för sidofällbar rollator med stora bakhjul 	Rollatorhållare sidofällbar rollator 	Hållare för rollator som fälls i djupled & rullstol med fast ram. 	Rollatorhållare/elektrisk 
1506-1630 Hållare för sidofällbar rollator med stora bakhjul/utomhusrollator. Övre krokarna justerbara i sidled, undre krok i höjd	1506-1444 (Passar rollator med bakhjul på max 230 mm i diameter)	1506-1281 Klykorna är steglöst justerbara på staget. Höjden på hållaren är steglöst justerbar	1506-1604 Samma utförande som art 1506-1281, men höjdregeringen är elektrisk. 1506-1931 Beslag för lägre lyfthöjd av rollator/rullstol.

(Max belastning samtliga rollatorhållare 20 kg)

Tillbehör hållare

Kryckkäppsbeslag rollatorhållare 	Krok till rollatorhållare 	Adapter ca 20 cm med klykor till rollatorhållare 
1506-1295 (Passar med art 1506-1630, 1506-1281 samt 1506-1604) Beställs tillsammans med kryckkäpphållare art 1506-1817 alt 1506-1818.	1506-1903 lång, 15 cm 1506-1904 medium, 12 cm 1506-1905 kort, 8 cm (Krokar till hållare art 1506-1630. Notera kort krok är sidovänd)	1506-1602 Används till rullstol med fast ram som har extra stora drivhjul eller rollator med djup ram. Adaptern gör att klykorna kommer längre ut från hållarens stag. (Passar till art 1506-1281, 1506-1604)

Distanser för att ge ett större utrymme mellan ryggstöd och hållare 	Tvärbom XL, 65 cm till rollatorhållare 
1506-2145 50 mm 1506-2146 100 mm 1506-2147 130 mm Används när man behöver skjuta bak sitsen i maxläge och/eller när man har långt sitsdjup och behöver vrida sätet vid förflyttning. (Passar till hållare, art 1506-1630, 1506-1281, 1506-1604)	1506-1256 Används när tvärbom standard ej blir tillräckligt lång för att ge stöd för rullstolen/rollatorns hjul. Standard tvärbom är 55 cm. (Passar till hållare art 1506-1630, 1506-1281)

Hjul Mini Crosser X komplett (om annat än standard, luftpumpade)

Grovmönstrat (std massivt) 	Massivt 	Däck luft standard kpl 
1503-1016 Luft 1503-1396 Massivt 1503-1402 Med pansering	1503-1009 standard	1503-1003 Luft standard

Tillbehör

Backspegel (std vä) 	Backspegelförlängare 10 cm 	Handbromsgrepp c-skena 	Styrrör förlängt 
1503-1225 hö 1503-1226 vä	1506-1329 vä/hö	1506-1886 (Som standard sitter handbroms på styret)	1503-1315 (40 mm per sida)

Tippskydd 	Höftbälte 	Rullbälte 	Vältbygel 
1502-1022 (par)	1506-1834 (65-130 cm)	1507-1420 vä Val av placering rulle hö (125 cm)	1506-1852

USB-uttag, dubbelt 
1503-1395 (Dubbla usb uttag på styret. Ladda telefon, surfplatta och annat när du är iväg)