



Kronobergs sortiment av kommunikationshjälpmedel

**ISO KOD 220906, 222103, 222109, 222112, 222190, 222906, 223912,
241309, 241318, 241321, 241327, 241812**

Hjälpmedelscentralen
Uppdaterad 2025-04-03

I detta dokument finner du information om hjälpmedel som ingår i Kronobergs sortiment. Använd alltid hjälpmedelshandbokens anvisningar för att se när respektive hjälpmedel är forskrivningsbart och vem som har forskrivningsrätt.
www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/hjalpmedel/

Innehållsförteckning

Röstförstärkare för personligt bruk 22 09 06	3
Röstförstärkare	3
Modell: Micro Voice röstförstärkare	3
Bokstavs- och symbolsatser/tavlor 22 21 03	3
Program för bildstödsframställning	3
Modell: Widgit Online, en användare, ett års abonnemang	3
Samtalsapparater 22 21 09	5
Modell: BIGmack	5
Modell: Lightwriter SL50	5
Avancerade samtalsapparater med text-, bild- eller bild- och textmöjligheter samt talsyntes .5	
Modell: Predictable Pad	5
Modell: Talk Pad 10	6
Modell: TD Navio Midi	6
Samtalsapparat med ögonstyrning	6
I-Series	6
Program för närkommunikation 22 21 12	7
Teckenkommunikation	7
Modell: Ritade tecken online	7
Presentationsmaterial för bokstavssatser och symboler 22 21 90	8
Kommunikationsböcker	8
Kommunikationspärm	8
Modell: Tredelad blå plastpärm för kommunikationskortor	8
Personliga nödlarmsystem 22 29 06	9
Modell: Trex 2G inkl. laddfack och väska	9
Modell: Smile VIT kpl	9
Modell: Rörelsevakt PIR II kpl	9
Programvara för utmatningsenheter 22 39 12	10
Talsyntesprogram	10
Modell: Claread Plus	10
Brytare för elektriska anordningar 24 13 09	11
Modell: PikoButton liten och PikoButton stor	11
Modell: Big Red Twist	11
Modell: PingPong	12
Tangentbord 24 13 18	12
Tangentbord med raster	12
Modell: Tangentbord G&T med överlägg i metall	12

Pekhjälpmedel för datorer 24 13 21.....	13
Alternativa datormöss	13
Modell: n-ABLER Pro Joystick USB.....	13
Modell: Quha Zono 2 SE	13
Tillbehör till hjälpmedel för att handha och kontrollera utrustning 24 13 27..	13
Alternativ styrning mobiltelefon/surfplatta/dator	13
Modell: Applicator kontaktlåda för iPad	13
Stativ 24 18 12	14
Modell: Daessy golvstativ	14
Modell: Bordsfäste Daessy	14
Modell: X-grip hållare surfplattor.....	14

Röstförstärkare för personligt bruk 22 09 06

Röstförstärkare

Modell: Micro Voice röstförstärkare

Lämplig för personer som har svag eller viskande röst på grund av sjukdom eller skada. Batteritiden är cirka 40 timmar vid aktivt bruk. Medföljer: Svart headset, bältesklips, halsrem och midjebälte.

Leverantör: Abilia AB

WebSesam: Artikelnummer 33358

Tillbehör:

Headset justerbart beige: Artikelnummer 31931

Strupmikrofon: Leverantörs Artikelnummer 462203

Myggmikrofon: Leverantörens Artikelnummer 0629036



Bokstavs- och symbolsatser/tavlor 22 21 03

Program för bildstödsframställning

Modell: Widgit Online, en användare, ett års abonnemang



Widgit online är en webbtjänst, med vilken du kan logga in på ditt konto från vilken dator som helst (PC eller Mac). Tillgång till Widgit symbolbas och talsyntesstöd på svenska och engelska samt tre olika tillvägagångssätt att jobba med symbolstöd:

- Skapa rutnät för att till exempel designa kommunikationskort och scheman.
- Skapa dokument. Då du skriver ord visas symbolen.
- Skriva dokument med symbolstöd i iPad med appen Widgit writer. Samma inloggningsuppgifter som skapats till Widgit online används för att få tillgång till symbolstödet. Appen kostar cirka tio kronor och bekostas av användaren.

Förskrivning: Vid förskrivning görs samtidigt en arbetsorder med montering/anpassning som åtgärd. I arbetsordern uppges användarens e-postadress som kontot ska kopplas till och som samtidigt blir användarnamn vid inloggning.

Förlängning av licens: Efter ett år behöver licensen förnyas för att tjänsten ska kunna användas ytterligare ett år. Några månader innan licensförnyelse skickas mejl från Symbolbruket AB till användaren som informeras att kontakta sin förskrivare med önskemål att fortsätta med tjänsten.

Önskar användaren fortsätta använda onlinetjänsten görs en ny förskrivning av samma artikel och förskrivare gör en arbetsorder i WebSesam med montering/anpassning som typ av åtgärd.



Leverantör: Symbolbruket AB

WebSesam: Artikelnummer 34886

Samtalsapparater 22 21 09

Modell: BIGmack

I BIGmack kan ett meddelande lagras med upp till två minuters taltid. BIGmack kan även kopplas för att till exempel starta leksak eller apparat. 12 cm tryckyta. Levereras med fyra lock med olika färger. Går att fästa på monteringsarm.

Leverantör: RehabCenter AB

WebSesam: Artikelnummer 31462



Modell: Lightwriter SL50

Texten som skrivs läses upp med kvinnlig eller manlig talsyntes. I tangentbordsläge syns det skrivna i display som är riktad mot användaren. Samma text läser samtalspartner från motsatt håll. Ordprediktion är valbart. Möjlighet till egna sparade fraser och förkortningar finns.

Leverantör: Abilia AB

WebSesam: Artikelnummer 36447



Avancerade samtalsapparater med text-, bild- eller bild- och textmöjligheter samt talsyntes

Modell: Predictable Pad

Predictable Pad består av en 7,9" surfplatta med appen Predictable installerad och Griffin skyddskal. Det som skrivs läses upp med talsyntes. För att snabba upp skrivandet kan ordprediktion användas. Det finns också möjlighet att lägga in egna färdiga fraser. Appen går att kontaktstyra.

Leverantör: Frölunda Data AB (ICAP AB)

WebSesam: Artikelnummer 36431



Modell: Talk Pad 10

TalkPad10 består av en surfplatta, appen Grid for iPad och ett skyddande skal. I appen Grid for iPad finns många färdiga anpassningar att ladda ner som sedan kan individuellt anpassas.

Bildkommunikation: Finns anpassning med en större ordförrådsbas i vilken det också finns möjlighet till skriftkommunikation, med eller utan bildstöd.

Textkommunikation: Via skärmens tangentbord finns möjlighet att välja ord i ordprediktionen för att snabba upp kommunikationen. Det finns även möjlighet att länka till färdiga fraser.

Leverantör: Moovon AB (Picomed)

WebSesam: Artikelnummer 37579



Modell: TD Navio Midi

TD Navio Midi består av en surfplatta, appen TD Snap och ett skyddande skal. I appen finns en större ordförrådsbas med möjlighet att använda skriftkommunikation. Med TD Navio Midi finns det möjlighet att börja med ett mindre rutnät för att sedan bygga på.

Leverantör: Tobii Dynavox AB

WebSesam: Artikelnummer 39544



Samtalsapparat med ögonstyrning

I-Series

I-Series är en samtalsapparat med ögonstyrning som kommer i två olika storlekar, I-13 & I-16. Operativsystemet är Windows och mjukvaran för kommunikation och omgivningskontroll är Communicator 5. Bland annat så ingår TD Control, TD Snap & Communicator 5 som program/appar. Kommer med kraftfulla högtalare och fungerar bra såväl inom- som utomhus.

Föregås alltid med utprovning på hjälpmedelscentralen.

Leverantör: Tobii Dynavox AB



Program för närkommunikation 22 21 12

Teckenkommunikation

Modell: Ritade tecken online

Webbaserad sida för nedladdning av tecknade bilder från svenska teckenspråket. I bildbasen finns idag cirka 2 500 bilder men uppdateras kontinuerligt. Ritade tecken innehåller också mallar för att göra egna dokument. Bildbasen Ritade tecken kan läggas in i Widgit Online. En licens varar i tre år.



leka

Förskrivning: Vid förskrivning uppges förskrivarens e-postadress. Ett mejl med inloggningsuppgifter för att skapa ett konto skickas till hens e-post. Förskrivaren skapar därefter en inloggning till användare och meddelar användare/närstående.

Leverantör: Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

WebSesam: Artikelnummer 33680

Presentationmaterial för bokstavssatser och symboler 22 21 90

Kommunikationsböcker

Innehåller plastfickor som kan utrustas med bilder för kommunikation.

Leverantör: RehabCenter AB

WebSesam:

Pocket-size symbolkommunikation med spiralrygg
80 x 105 mm 12 plastfickor. Artikelnummer 32282

Double Pocket-size symbolkommunikation med spiralrygg
100 x 130 mm 12 plastfickor. Artikelnummer 25476.

Mid-sized symbolkommunikation med spiralrygg
130 x 180 mm 20 plastfickor. Artikelnummer 25844



Kommunikationspärm

Modell: Tredelad blå plastpärm för kommunikationskortor

Tredelad pärm 700 x 300 mm x 3 i blå plast med sex insticksfickor i plast, fram och baksida som kan utrustas med bilder för kommunikation.

Leverantör: Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

WebSesam: Artikelnummer 30851

Finns även i storlek:

230 x 400 mm x 3

Artikelnummer 24736



Personliga nödlarmsystem 22 29 06

Modell: Trex 2G inkl. laddfack och väska

Bärbar mottagare med uppladdningsbart batteri. Mottagaren kopplas till valfritt larm. Räckvidd cirka 150 m, förutsatt fri sikt. Larmet sker med vibration och/eller ljudsignal. Larmar var 10:e sekund i en minut och därefter var 30:e sekund i en halvtimme. Vid förskrivning behövs även en sändare, se nedan.




Modell: EP-larm inkl INKA

Består av en sängsensor och en sändare (INKA). Sängsensorn placeras i brösthöjd under madrassen. Måste anslutas till en mottagaren (se Trex 2G ovan) om larmet ska nå utanför rummet.

OBS! Förskrivning av EP-larm görs av läkare

Om sensorn används på resår madrass ska den placeras mellan denna och bäddmadrassen. Säng med ribbotten måste förses med en skiva alternativt beställa underlägg (artikel 39203) som tillbehör.



Följande inställningar görs:

- Tid som rörelsen ska pågå innan larm, 10, 13 (förvalt), 16 eller 20 sekunder
- Larm när sensorn inte känner av någon rörelse, till exempel när användaren lämnar sängen. Ingen (förinställt), funktion avstängd, alternativt 3, 6, 10, 15 eller 30 minuter
- Inställning av användarens vikt i kg: <15, 15–25, 25–35, 35–50, 50–75 eller >75

Modell: Smile VIT kpl

Armbandssändare med larmknapp för att påkalla hjälp. Kan bäras runt halsen eller på armen. Smile är vattentät. Det går inte att byta batteri utan hela enheten byts ut. Måste anslutas till en mottagaren (se Trex 2G ovan).



Modell: Rörelsevakt PIR II kpl

Har IR-sensor som känner av rörelse upp till fyra meter. Sensorn går att montera vertikalt på en vägg tex för att känna om någon går genom en dörr eller horisontellt på ett bord eller golv som sänglarm. Den måste anslutas till en mottagaren (se Trex 2G ovan).



Leverantör: Zafe Care Systems AB

WebSesam:

Mottagare Trex 2G inkl laddfack o väska.

Artikelnummer 39502

EP-larm inkl INKA.

Artikelnummer 33786

Smile VIT KPL

Artikelnummer 38093

Rörelsevakt PIR II Kpl

Artikelnummer 34518

Programvara för utmatningsenheter 22 39 12

Talsyntesprogram

Modell: Claroread Plus

Talsyntesen ClaroRead talar när orden skrivs, bokstav för bokstav, ord för ord eller mening för mening. Programmet stödjer ljudning, stavningskontroll och ändring av layout, text, teckensnitt och färger vid arbete i Word. Homofonkontroll, ordprediktion, ordförklaring är andra funktioner i talsyntesen. Teckensnitt och avstånd mellan rader kan ställas in från programmet. Uppläsning sker från markör eller genom att markera en text. Texten som ska läsas upp kan markeras för att enklare kunna följa med i texten.

Fler funktioner, som att spara en text till en ljudfil och att skanna in ett textdokument finns.

Flera språk ingår.



Leverantör: Svensk talteknologi AB (Oribi Texthelp AB)

WebSesam:

Claroread Plus PC

Artikelnummer 30650

Claroread Plus MAC

Artikelnummer 31534

Brytare för elektriska anordningar 24 13 09

Det finns en mängd olika modeller av manöverkontakter. Nedan beskrivs några. För förslag på andra modeller kontakta hjälpmedelskonsulent.

Modell: PikoButton liten och PikoButton stor

PikoButton är lämplig att använda för omgivningskontroll, kommunikationshjälpmedel och larm om extern kontakt krävs. Det behövs liten manöverkraft för att aktivera och det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten. PikoButton finns i två storlekar 30 mm (liten) och 50 mm (stor) samt i tre olika färger.



Leverantör: Moovon AB (Picomed)

WebSesam:

PikoButton liten Röd (30 mm)	Artikelnummer 33580
PikoButton liten Blå (30 mm)	Artikelnummer 33622
PikoButton liten Grön (30 mm)	Artikelnummer 33623
PikoButton stor Röd (50 mm)	Artikelnummer 33626
PikoButton stor Blå (50 mm)	Artikelnummer 33624
PikoButton stor Grön (50 mm)	Artikelnummer 33581

Modell: Big Red Twist

Big Red Twist är lämplig att använda för omgivningskontroll, kommunikationshjälpmedel och larm om en extern kontakt krävs. Det behövs liten manöverkraft för att aktivera den. Kontakten används med fördel tillsammans med bildstöd. Kontaktytan är 125 mm. Det medföljer fyra olika lock i färgerna röd, blå, gul och grön.



Leverantör: Frölunda Data AB (ICAP AB)

WebSesam: Artikelnummer 33582

Modell: PingPong

Kontakt med böjbar arm som har en inbyggd ”pingisboll”. Armen är 48-52 cm. Kontakten kräver minimal tryckkraft från användaren.

Leverantör: KNOP Rehatek AB

WebSesam: Artikelnummer 36365



Tangentbord 24 13 18

Tangentbord med raster**Modell: Tangentbord G&T med överlägg i metall**

Ett standardtangentbord med utstansade hål över tangenterna. Detta gör att du kan lägga hela handen på tangentbordet utan att tangenter trycks ned ofrivilligt.

Leverantör: Frölunda Data AB (ICAP AB)

WebSesam: Artikelnummer 39476



Pekhjälpmedel för datorer 24 13 21

Alternativa datormöss

Modell: n-ABLER Pro Joystick USB

n-ABLER är en datormus med joystickstyrning. Levereras med tre handtag, liten knapp, gummiboll samt ett T-handtag. Knappar för vänster-, höger, dubbelklick, drag och släpp samt en knapp för att förflytta sig i fönstret. Joystickmusen har fyra inställbara hastigheter för markörflyttning.



Leverantör: RehabCenter AB

WebSesam: Artikelnummer 33729

Modell: Quha Zono 2 SE

Quha Zono 2 är en trådlös huvudmus med fäste för huvud eller arm/ben. Användaren kan utföra alla standard musfunktioner utan att använda händerna. Quha Zono 2 är kompatibel med alla moderna enheter: datorer, surfplattor och smartphones. Glasögonbåge ingår.



Utprovning och beställning ska alltid ske med en hjälpmedelskonsulent.

Leverantör: Moovon AB (Picomed)

Tillbehör: Nackband eller huvudband

Tillbehör till hjälpmedel för att handha och kontrollera utrustning 24 13 27

Alternativ styrning mobiltelefon/surfplatta/dator

Modell: Applicator kontaktlåda för iPad

APPLICATOR är en trådlös kontaktlåda som låter dig styra iPad med upp till 4 vanliga switchar/kontakter. Styr anpassade appar, musik och bilder utan att behöva använda touchskärmen.



Leverantör: Frölunda Data AB (ICAP AB)

WebSesam: Artikelnummer 33621

Stativ 24 18 12

Modell: Daessy golvstativ

Golvstativ för montering av kommunikationsapparater som har Daessy fästplatta. Stativet har låsbara hjul.

Leverantör: Moovon AB (Picomed)

WebSesam:

Daessy golvstativ, 700–1140 mm

Artikelnummer 29482

Daessy golvstativ, 960–1470 mm

Artikelnummer 34604



Modell: Bordsfäste Daessy

Bordsfäste för montering av kommunikationsapparater som har Daessy fästplatta. Fästet är justerbart i höjd och vinkel.

Leverantör: Moovon AB (Picomed)

WebSesam: Artikelnummer 29527



OBS! Monteringsarm med fäste i elrullstol kan specialtillverkas av hjälpmedelscentralen.

OBS! Det finns många olika stativ och hållare för datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Kontakta konsulent innan beställning görs för att få fler alternativ.

Modell: X-grip hållare surfplattor

Hållare för surfplattor med skärmstorlek, även om surfplattan har skyddskal. Passar bland annat till monterings- och hoverarm.

X-grip9 passar till följande dimensioner: bredd: 160 – 200 mm, max djup: 222 mm

X-grip8 passar till följande dimensioner: bredd: 60 – 145 mm, max djup: 222 mm



Leverantör: Moovon AB (Picomed)

WebSesam:

X-grip9 hållare surfplattor stor

Artikelnummer 34894

X-grip8 hållare surfplattor mellan

Artikelnummer 35300